



SCHÖNMANN AG
sorgt für gutes Klima

Trocknungsschrank Primus



Der Primus ist ein Kleidertrockenschrank für Kleingruppen.
Er trocknet über Nacht mit Raumluft oder
für die rasche Trocknung mit Warmluft.
Er eignet sich für bis zu 4 komplette Ausrüstungen.

Primus – Kleingruppenschrank für komplette Ausrüstungen



Der Trocknungsschrank Primus bietet Platz für 1 bis 4 komplette Ausrüstungen. Die innenbelüfteten Trocknungsdüsen für Schuhe (Option), die Halterungen für Handschuhe und das Helmablagefach (Option) ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Schrankes. Die einfache Bedienung mit 6-Stunden-Zeitschaltuhr und die Wahl zwischen Raum- und Warmluft machen eine flexible Nutzung möglich.

Hygienisch trockene Arbeits- und Einsatzkleidung wird durch die optionale Integration einer keimreduzierenden UV-Lampe erreicht.

Schrank mit 2 Kleiderstangen, türinnenseitige Handschuhhalter (4 Paar), Umluftventilator und Heizelement, Heizung ein/aus, 6-h-Zeitschaltuhr, Geruchsneutralisierung durch Duftgranulat, Ablagetablar optional erhältlich, inkl. 2 m Anschlusskabel mit Stecker.

Technische Daten

	Primus 1	Primus 2
Artikel-Nr.	T2.500	T2.501
Platz für Ausrüstungen	2–4	1–2
Farben		
– Korpus	Graualuminium RAL 9007	
– Türe	Weissaluminium RAL 9006	
– Dach	Grün RAL D-1207070	
Nennspannung ¹⁾ , Frequenz	1 AC 208-230V, 50/60 Hz	
Leistung	0,85 kW	
Absicherung	4/15 A	
Leistung Heizung	1 × 800 W	
Leistung Gebläse	1 × 40 W	
UV-Lampe (Option)	1 Stück	
Umgebungstemperatur	mindestens 18 °C	
Luftfeuchtigkeit ²⁾	30% bis 80%	
Abmessungen (H × B × T)	2100 mm × 500 mm × 600 mm	
Gewicht	85 kg	
Trocknungsdauer ³⁾	ab 1,5 Std.	
Geräuschemission	unter 70 dB(A)	

¹⁾ Die richtige Anschlussspannung ist zusätzlich am Typenschild ersichtlich.

²⁾ Die Verwendung des Gerätes ist nur in gut belüfteten, trockenen Innenräumen gestattet!

³⁾ Abhängig von der Durchnässung, der Temperatur und dem Material ist eine längere Trocknungsdauer möglich.

Optionen

	Artikel-Nr.
1 Ablagetablar	T2.520-20
2 Innenbelüftete Schuhhalter	T2.520-10
3 Innenbelüftete Handschuhhalter	T2.520-15
4 Zusätzliche Handschuhhalter für Türinnenseite	T2.520-19
Keimreduzierende UV-Lampe	T2.520-50
Duftgranulat (10 Beutel Vanille)	T2.520-55
Duftgranulat (10 Beutel Karibik)	T2.520-56

Primus 1



Primus 2



SCHÖNMANN AG
sorgt für gutes Klima

Schönmann AG

Im Vorderasp 4
CH-8154 Oberglatt ZH
Tel. 044 851 51 51
Fax 044 851 51 52
info@schoenmannag.ch
www.schoenmannag.ch